

































1 	2 	3 	4 
5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 
13 	14 	15 	16 
17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 
25 	26 	27 	28 
29 	30 	31 	32 

A	B	C	D	E	LEDNINGAR, LEDNINGS- SKOR, HYLSOR KABEL. KABELSCHUHE, HÜLSEN					Grupp	
										37	
										Sida	
										657	
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R
		A	B	C	D	E					
1	954427-1	X	-	-	-	-	Ledning	Leitung		1	
	954430-5	X	-	-	-	-	• Elledning svart	• El leitung schwarz	0,75mm ²	1	
	954432-1	X	-	-	-	-	• Elledning gul	• El leitung gelb	0,75mm ²	6	
	954435-4	X	-	-	-	-	• Elledning blå	• El leitung blau	0,75mm ²	2	
	954437-0	X	-	-	-	-	• Elledning svart	• El leitung schwarz	1,0mm ²	2	
	954439-6	X	-	-	-	-	• Elledning röd	• El leitung rot	1,0mm ²	2	
	954440-4	X	-	-	-	-	• Elledning grön	• El leitung grün	1,0mm ²	2	
	954441-2	X	-	-	-	-	• Elledning blå	• El leitung blau	1,0mm ²	2	
	954442-0	X	-	-	-	-	• Elledning grå	• El leitung grau	1,0mm ²	2	
	954442-0	X	-	-	-	-	• Elledning vit	• El leitung weiss	1,0mm ²	2	
	954443-8	X	-	-	-	-	• Elledning svart	• El leitung schwarz	1,5mm ²	2	
	954444-6	X	-	-	-	-	• Elledning brun	• El leitung braun	1,5mm ²	2	
	954445-3	X	-	-	-	-	• Elledning röd	• El leitung rot	1,5mm ²	2	
	954446-1	X	-	-	-	-	• Elledning gul	• El leitung gelb	1,5mm ²	2	
	954447-9	X	-	-	-	-	• Elledning grön	• El leitung grün	1,5mm ²	2	
	954448-7	X	-	-	-	-	• Elledning blå	• El leitung blau	1,5mm ²	2	
	954449-5	X	-	-	-	-	• Elledning grå	• El leitung grau	1,5mm ²	2	
	954450-3	X	-	-	-	-	• Elledning vit	• El leitung weiss	1,5mm ²	2	
	954453-7	X	-	-	-	-	• Elledning röd	• El leitung rot	2,5mm ²	2	
	954454-5	X	-	-	-	-	• Elledning gul	• El leitung gelb	2,5mm ²	1	
	954461-0	X	-	-	-	-	• Elledning röd	• El leitung rot	4,0mm ²	2	
	954469-3	X	-	-	-	-	• Elledning röd	• El leitung rot	6,0mm ²	2	
2	185506-3	X	-	-	-	-	Plastslang	Kunststoffschlauch		2	
	192598-1	X	-	-	-	-	• Plastslang svart	• Kunststoffschlauch schwarz ..	I.DIA 5mm	3	
	185501-4	X	-	-	-	-	• Plastslang svart	• Kunststoffschlauch schwarz ..	I.DIA 7mm	2	
	185507-1	X	-	-	-	-	• Plastslang svart	• Kunststoffschlauch schwarz ..	I.DIA 8mm	2	
3	1269755-3	X	-	-	-	-	Fiatstift	Flachstecker		2	
4	1215301-1	X	-	-	-	-	Gummikåpa	Gummimanschette		2	
							Strömställare	Schalter			
							Växellåda	Getriebe			
5	1586597-5	X	-	-	-	-	Skarvhylsa	Verbindungsuffe	0,5-0,75mm ²	4	
	944306-0	X	-	-	-	-	Skarvklämma	Verbindungsklemme	1,0-2,5mm ²	2	
6	956956-7	X	-	-	-	-	Skarvhylsa	Verbindungsuffe	0,5-1,0mm ²	2	
7	956959-1	X	-	-	-	-	Skarvhylsa	Verbindungsuffe	1,5-2,5mm ²	2	
8	956925-2	X	-	-	-	-	Ledningssko röd	Kabelschuh rot	0,5-1,0mm ² , M4.	1	
	956926-0	X	-	-	-	-	Ledningssko röd	Kabelschuh rot	0,5-1,0mm ² , M5.	2	
	958220-6	X	-	-	-	-	Ledningssko röd	Kabelschuh rot	0,5-1,0mm ² , M6.	2	
	956928-6	X	-	-	-	-	Ledningssko blå	Kabelschuh blau	1,5-2,5mm ² , M4.	2	
	956930-2	X	-	-	-	-	Ledningssko blå	Kabelschuh blau	1,5-2,5mm ² , M6.	2	
9	944159-3	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	25mm ² , M8.	1	
10	943950-6	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh		2	
11	948189-6	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,4mm ²	2	
12	946787-9	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	2	
	949404-8	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
13	949201-8	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
	949489-9	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
	949401-4	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	4,0-6,0mm ²	1	
14	949210-9	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	1	
	949211-7	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,1-2,5mm ²	1	
	949212-5	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	4,0-6,0mm ²	1	
15	949606-8	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,75-2,1mm ²	1	
	941730-4	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
16	958202-4	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,8-3,4mm ²	2	
17	946039-5	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
18	1212901-1	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	3,2mm ²	2	
19	949598-7	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
20	949542-5	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	2	
21	965822-0	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1	
22	949371-9	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-2,0mm ²	1	
23	968016-6	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	2	
	965824-6	X	-	-	-	-	Ledningssko	Kabelschuh	1,5-2,5mm ²	1	

A							LEDNINGAR. LEDNINGS- SKOR, HYLOR KABEL, KABELSCHUHE, HÜLSEN			Grupp			
	B										37		
		C										Sida	
			D										659
				E									
Pos	Artike! nr Artikeinr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R		
		A	B	C	D	E							
24	946038-7	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	1		
	946039-5	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1		
25	946040-3	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	1		
	946041-1	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	1		
26	967694-1	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,0mm ²	3		
27	949490-7	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,75-2,5mm ²	1		
28	968373-1	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	3		
	968374-9	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-3,0mm ²	3		
29	946640-0	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,5mm ²	2		
	965107-6	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	5		
30	947588-0	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	2		
	965110-0	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	2		
31	968069-5	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,3-0,6mm ²	5		
	968070-3	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,75-1,5mm ²	2		
	968071-1	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,5-2,5mm ²	5		
32	949678-7	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	0,5-1,0mm ²	2		
	949679-5	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	1,0-2,5mm ²	2		
	949680-3	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	2,5-4,0mm ²	2		
	949681-1	X	-	-	-	-		Ledningssko	Kabelschuh	4,0-6,0mm ²	2		